


# 电源模块

## VMPAL-SP-QS3/8"

产品代号: 560953

FESTO



### 技术参数

特性	值
宽度	23.2 mm
长度	107.3 mm
集成功能	带电气互连模块
阀岛结构	阀的尺寸可以混合
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
先导压力MPa	0.3 ... 0.8 MPa
先导压力	3 ... 8 bar
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	50 g
气动连接, 气口 1	用于3/8" 气管外径
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 供给模块	锻造铝合金 PA-加强