


电源模块

VMPAL-SP-QS1/2"

产品代号: 560954

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|-------------------|
| 宽度 | 23.2 mm |
| 长度 | 107.3 mm |
| 集成功能 | 带电气互连模块 |
| 阀岛结构 | 阀的尺寸可以混合 |
| 工作压力 MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 工作压力 | -0.9 ... 10 bar |
| 先导压力MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| 先导压力 | 3 ... 8 bar |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 – 强腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -5 ... 50 °C |
| 产品重量 | 50 g |
| 气动连接, 气口 1 | 用于 1/2" 气管外径 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 供给模块 | 锻造铝合金 PA-加强 |