


电连接

VMPAL-EVAP-10-2-4

产品代号: 560968

FESTO



技术参数

特性	值
阀规格	10 mm
阀位的最大数量	4
电磁线圈的最大数量	8
集成功能	对阀功能进行颜色编码
额定工作电压 DC	24 V
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	29 g
壳体颜色	黑色
材料信息, 壳体	PA
材料备注	符合 RoHS