


底座 VMPAL-AP-20-QS5/16"-1

订货号: 561009

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 宽度 | 21.2 mm |
| 长度 | 107.3 mm |
| 网格尺寸 | 21.2 mm |
| 阀尺寸 | 20 mm |
| 最大阀位数量 | 1 |
| 流向 | 可逆 |
| 阀岛结构 | 可组合多种规格的阀 |
| 最大阀线圈数 | 1 |
| 工作压力 | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| 先导压力 Mpa | 0.3 MPa...0.8 MPa |
| 先导压力 | 3 bar...8 bar |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 - 高耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -5 °C...50 °C |
| 产品重量 | 76.78 g |
| 气接口, 气口 2 | 适用于气管外径 5/16" |
| 气接口, 气口 4 | 适用于气管外径 5/16" |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 底座材料 | 加强型聚酰胺 |