


底座

VMPAL-AP-20-QS10-1-T1

产品代号: 561015

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 宽度 | 21.2 mm |
| 长度 | 107.3 mm |
| 宽度尺寸 | 21.2 mm |
| 阀规格 | 20 mm |
| 压力区隔离 | 通道1 |
| 阀位的最大数量 | 1 |
| 流动方向 | 可反向 |
| 阀岛结构 | 阀的尺寸可以混合 |
| 电磁线圈的最大数量 | 1 |
| 工作压力 MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 工作压力 | -0.9 ... 10 bar |
| 先导压力MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| 先导压力 | 3 ... 8 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 - 强腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -5 ... 50 °C |
| 产品重量 | 82.28 g |
| 气动连接, 气口 2 | 用于气管外径 10 mm |
| 气动连接, 气口 4 | 用于10mm 气管外径 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 连接板 | PA-加强 |