


# 底座

## VMPAL-AP-14-QS5/16"-1-T1

产品代号: 561025

FESTO



### 技术参数

| 特性           | 值                                       |
|--------------|---|
| 宽度           | 14.9 mm                                 |
| 长度           | 107.3 mm                                |
| 宽度尺寸         | 14.9 mm                                 |
| 阀规格          | 14 mm                                   |
| 压力区隔离        | 通道1                                     |
| 阀位的最大数量      | 1                                       |
| 流动方向         | 可反向                                     |
| 阀岛结构         | 阀的尺寸可以混合                                |
| 电磁线圈的最大数量    | 1                                       |
| 工作压力 MPa     | -0.09 ... 1 MPa                         |
| 工作压力         | -0.9 ... 10 bar                         |
| 先导压力MPa      | 0.3 ... 0.8 MPa                         |
| 先导压力         | 3 ... 8 bar                             |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]            |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 3 – 强腐蚀影响                               |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 环境温度         | -5 ... 50 °C                            |
| 产品重量         | 59.55 g                                 |
| 气动连接, 气口 2   | 用于5/16" 气管外径                            |
| 气动连接, 气口 4   | 用于5/16" 气管外径                            |
| 材料备注         | 符合 RoHS                                 |
| 材料信息, 连接板    | PA-加强                                   |