

分配器 FR-4-3/8

订货号: 561602

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	16 mm
安装位置	可选
工作压力完整温度范围	0 bar...16 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
输出数量	3
供应管线数量	1
气接口, 气口 1	G3/8
气接口, 气口 2	G3/8
外壳材料	精制铝合金 阳极氧化