

# 塑料气管 PUN-V0-12X2-BR-C

订货号: 561725

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 外径                  | 12 mm   |
| 流量相关弯曲半径            | 55 mm   |
| 内径                  | 8 mm  |
| 最小弯曲半径              | 19 mm   |
| 气管特征                | 适用于拖链   |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-13.775 psi...101.5 psi                   |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...7 bar   |
| 取决于温度的工作压力          | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 工作压力说明              | 水：在最高温度 50°C 时，最大值为 0.6 MPa                                       |
| 认证                  | 德国技术监督协会 (TÜV)  |
| 证书签发机构              | B 013277 0506 00  |
| 工作介质                | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]<br>水（液态，无冰）                        |
| 材料的防火测试             | UL94 V-0 (3 mm)<br>UL94 V-2 (0.75 mm)                             |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L  |
| 环境温度                | -35 °C...60 °C  |
| 环境温度说明              | 无压使用，最高 90 °C   |
| 产品重量 (取决于长度)        | 0.08 kg/m   |
| 气动接口                | 用于快插接头，外径 12 mm   |
| 颜色                  | 棕色  |
| 颜色说明                | 由于防火功能，与标准颜色不符  |
| 肖氏硬度                | D 54 +/-3   |
| 材料说明                | RoHS 合规   |
| 气管材料                | TPE-U(PU)   |