


空位堵头 QSPC10

产品代号: 562243
传统型 - 不用于新项目

FESTO

用于封闭阀或盖板上的接口
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
尺寸	标准
设计	直列式结构
包装数量	10
整个温度范围内的气源压力	0 ... 0.8 MPa
整个温度范围内的工作压力	0 ... 8 bar
整个温度范围内的气源压力	0 ... 116 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 ... 60 °C
产品重量	0.4 g
安装类型	固定针
气动连接, 气口 1	卡盒10 mm
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 空位堵头	POM
材料信息, O形圈	NBR