



# T 型快插插头 NEDU-M12D4-M12T4-IS

订货号: 562248

FESTO



## 数据表

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101
防爆	必须遵守证书中的信息！ 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
连接频率	100
安装方式	拧入
产品重量	25.5 g
电气接口	4 针/4 针/4 针 A 编码/A 编码/A 编码 插座/插座/插头 M12x1/M12x1/M12x1
工作电压范围 DC	0 V...30 V
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-25 °C...85 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
外壳材料	TPE-U(PU) (加强型) 压铸锌
管接螺母材料	加强型聚酰胺
密封件材料	FPM
电触头材料	铜合金 青铜