


接近开关

SME-8-FM-ZS-24V-K-1,0-OE

产品代号: 562516

FESTO



技术参数

特性	值
设计	用于T-槽
授权	RCM Mark
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
测量原则	舌簧磁铁
环境温度	-10 ... 60 °C
开关输出	接触式, 双极性
切换元件功能	常开触点
最大输出电流	100 mA
最大接点容量 AC	3 VA
最大接点容量 DC	3 W
短路强度	否
过载承受能力	还不可获得
工作电压范围 AC	10 ... 30 V
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
电气接口 1, 接口类型	电缆
电气接口 1, 接口技术	开放式末端
电气接口 1, 针脚/线的数量	2
接头的导线引出方向	轴向
电缆的测试条件	测试条件根据需要而定
电缆长度	1 m
电缆属性	标准
材料信息, 电缆护套	PVC
安装类型	经过紧固 可以从上方插入到槽内
产品重量	14.8 g
材料信息, 壳体	PA
工作状态显示	黄色 LED
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 60 °C
防护等级	IP67