

电滑块 EGSP-46- -

产品代号: 562757
将被停止供应的产品



带循环滚珠轴承导向

将停止供货的产品，

供货至2018。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO

典型表现



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
工作行程	200 ... 840 mm
尺寸	46
丝杆直径	15 mm
装配位置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	机电式直线定位轴 带滚珠丝杠
核对位置	Reference switch
螺杆类型	滚珠丝杠
最大加速度	20 m/s ²
最高速度	0.43 ... 2 m/s
重复精度	±0,003 - ±0,01 mm
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
防护等级	IP10
环境温度	0 ... 40 °C
固定轴承动态基本负载率	6,700 N
转动面积矩 2nd 度ly	205E+03 mm ⁴
转动面积矩 2nd 度lz	1,450E+03 mm ⁴
最大输送力 Fx	267 ... 460 N
每米行程的重力惯性力矩JH	0.39 kgcm ²
恒定输送	10 ... 20 mm/U
固定轴承静态基本负载率	3,330 N
安装类型	带内螺纹和销钉
材料信息，端盖	锻造铝合金 有镀层
材料信息，型材	有镀层 高合金钢
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
材料信息，驱动器盖	压铸铝 有镀层
材料信息，滑块	钢
材料信息，主轴螺母	钢
材料信息，主轴	钢