


电磁线圈

VACC-S18-35-K4-3U-EX4ME

产品代号: 562899

FESTO

用于电柜系统 F10, 公制电缆接头, 230 V DC 和 AC, 经过封装, 安全性增强.



技术参数

特性	值
驱动类型	电气的
装配位置	任意
切换位置指示器	否
持续通电率	100 %
绝缘等级	H
线圈的特性参数	230 V AC: 50/60 Hz, 电源 : 3.5 VA 230 V DC: 3.5 W
许用压力波动	-15 % / +10 %
ATEX 类气体	II 2G
燃爆防护型气体	Ex e mb II T6, T5
ATEX 类粉尘	II 2D
燃爆防护型粉尘	Ex tD A21 IP65 T80°C, T95°C
EU以外的防爆认证	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
符合防爆要求的环境温度	T5,T95°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
认证签发部门	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响
防护等级	IP65
产品重量	580 g
电连接	端子盒, 电缆接入螺纹 M20x1.5
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
材料信息 , 电磁线圈	PA 钢