


## 电磁线圈

# VACC-S18-25-K4-3U-EX4D

产品代号: 562905

FESTO

用于电枢系统 F10, 公制电缆接头, 230 V DC 和 AC, 隔爆外壳.



## 技术参数

| 特性              | 值  |
|-----------------|--|
| 驱动类型            | 电气的  |
| 装配位置            | 任意   |
| 切换位置指示器         | 否  |
| 持续通电率           | 100 %  |
| 绝缘等级            | H  |
| 线圈的特性参数         | 230 V AC: 50/60 Hz, 电源 : 2.5 VA<br>230 V DC: 2.5 W   |
| 许用压力波动          | -15 % / +10 %  |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)<br>符合 EU RoHS 指令  |
| EU 以外的防爆认证      | EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (IEC-EX)   |
| 认证签发部门          | BVS15ATEXE135<br>IECExBVS.15.0116  |
| ATEX 类气体        | II 2G  |
| ATEX 类粉尘        | II 2D  |
| 燃爆防护型气体         | Ex db IIC T6, T5, T4 Gb  |
| 燃爆防护型粉尘         | ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db  |
| 符合防爆要求的环境温度     | T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C<br>T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C<br>T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| 耐腐蚀等级 CRC       | 4 – 超强腐蚀影响   |
| PWIS 符合性        | VDMA24364 区域III  |
| 防护等级            | IP65   |
| 产品重量            | 1,700 g  |
| 电连接             | 端子盒, 电缆接入螺纹 M20x1.5  |
| 材料备注            | 符合 RoHS  |
| 材料信息 , 电磁线圈     | 锻造铝合金<br>灰铁  |