



# 开关阀

## MS9-EM-G-S-VS

产品代号: 562952

FESTO

手册, 带消声器, 气流方向: 从左到右.



### 技术参数

特性	值
系列	MS
尺寸	9
宽度尺寸	90 mm
设计结构	活塞滑块
驱动类型	手动
密封原则	软性
排气功能	不可节流
驱动器锁	旋转手柄, 带锁定
复位类型	加力型导向
先导类型	直接
阀功能	3/2 双稳
工作压力	0 ... 20 bar
标准额定流量	18,000 l/min
标准额定流量 2-3	14,100 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
声压等级	93 dB(A)
环境温度	-10 ... 60 °C
安装类型	线路安装 带附件 可选
装配位置	任意
产品重量	2,400 g
气动连接, 气口 3	G1
材料信息, 活塞滑块	POM
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝