


电源插座

NECU-M-PPG5-C1

产品代号: 563059

FESTO



技术参数

特性	值
基于标准	EN 61984
电连接	AIDA Push-pull 5针 预制 插座 / 弹簧夹紧的端子
插头编码	在触点2 和 5上
工作电压范围 DC	0 ... 24 V
40°C时的可接受电流负载	16 A
电泳强度	2.5 kV
许用的电缆直径	9 ... 13 mm
端子截面	0.75 ... 2.5 mm ²
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-40 ... 100 °C
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
Material housing	牙铸锌 镀镍
壳体颜色	银
Material seals	NBR TPE
Material electrical contact	铜合金 镀镍和镀金