


转接件

NPFV-AF-G14-G14-MF

产品代号: 563398

FESTO



技术参数

特性	值
额定尺寸	6 mm
工作压力 MPa	0.2 ... 0.8 MPa
工作压力	2 ... 8 bar
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 适配器	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 密封	NBR