


排气保护

VABD-D3-SN-G14

产品代号: 563400

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
工作压力 MPa	0 ... 1 MPa
工作压力	0 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP65
环境温度	-50 ... 60 °C
安装类型	具有螺纹的 具有外 (内) 螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	EPDM
材料信息, 排气螺钉	PA