

连接轴 KSK-50-

产品代号: 563710

FESTO

用于齿形带式电缸 DGE-ZR 和 EGC-TB的并行同步操作



典型表现

技术参数

特性	值
尺寸	50
额定长度	200 ... 2,000 mm
装配位置	水平的
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-10 ... 60 °C
材料备注	符合 RoHS