


电缆

NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

产品代号: 563782

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
电连接	直列式插座 / 直列式插座 Sub-D / Sub-D 15针 / 9 针
电缆长度	2.5 m
电缆属性	标准
电缆的最小弯折半径	79 mm
电缆直径	6.6 mm
电缆类型	LIYCY
电缆结构	6x0,34 已屏蔽
颜色编码, 缆芯绝缘	DIN 47100
防护等级	IP40
环境温度	-30 ... 80 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 70 °C
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
Material cable sheath	PVC
电缆外套颜色	灰色
Material housing	塑料, 金属化 金属
Material electrical contact	镀金