


过滤减压阀

MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS

产品代号: 564121

FESTO

最大输出压力 12 bar , 5 µm 过滤器 , 带压力表 ,
可锁定式调节头 , 金属防护罩 , 全自动冷凝水排放 ,
流动方向从左到右。



技术参数

特性	值
尺寸	9
系列	MS
驱动器锁	带附件 , 可锁定
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	5 µm
冷凝水排放	全自动
设计结构	先导驱动的膜片式过滤减压阀
冷凝物最大容积	220 ml
控制器功能	输出压力恒定 带初压补偿 带第二排气通道 具有回流
压力表	带压力表
工作压力	2 ... 12 bar
压力控制范围	0.5 ... 12 bar
最大压力迟滞	0.4 bar
符合防爆要求的环境温度	-10°C <= Ta <= +60°C
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	5 ... 60 °C
输出口的空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:4:4]
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	2,400 g
安装类型	线路安装 带附件 可选
材料信息 , 盖子	PA-加强
材料信息 , 旋转盘	POM
材料信息 , 过滤器支架	POM
材料备注	符合 RoHS
材料信息 , 连接板	压铸铝
材料信息 , 安装支架	压铸铝
材料信息 , 过滤器	PE
材料信息 , 壳体	压铸铝
材料信息 , 模块连接器	压铸铝
材料信息 , 膜片	NBR
材料信息 , 碗	锻造铝合金
材料信息 , 杯子密封	NBR
材料信息 , 屏幕	PA
材料信息 , 分离板	POM
材料信息 , 阀杆	锻造铝合金 NBR POM