


过滤减压阀

MS9-LFR-NG-D7-CUV-AG-PSI-AS

产品代号: 564133

FESTO

最大输出压力12 bar，5 μm 过滤器，带压力表，
可锁定式调节头，金属防护罩，全自动冷凝水排放，
流动方向从左到右。



技术参数

特性	值
系列	MS
驱动器锁	带附件，可锁定
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	5 μm
冷凝水排放	全自动
设计结构	先导驱动的膜片式过滤减压阀
冷凝物最大容积	220 ml
控制器功能	输出压力恒定 带初压补偿 带第二排气通道 具有回流
压力表	带压力表
工作压力	2 ... 12 bar
压力控制范围	0.3 ... 12 bar
最大压力迟滞	0.3 bar
工作介质	空气质量等级5:7- 符合 DIN ISO 8573-1标准
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	5 ... 60 °C
输出空气的纯净度	3.7- 符合DIN ISO 8573-1标准
介质温度	5 ... 60 °C
环境温度	5 ... 60 °C
产品重量	2,400 g
安装类型	可选 带附件 线路安装
材料信息，盖子	PA-加强
材料信息，旋转片	POM
材料信息，过滤器支架	POM
材料备注	符合 RoHS
底座的材料信息	压铸铝
材料信息，安装支架	压铸铝
过滤器的材料信息	PE
外壳的材料信息	压铸铝
材料信息，模块化大接头	压铸铝
隔膜的材料信息	NBR
杯罩的材料信息	锻造铝合金
材料 - 杯的密封	NBR
观察窗的材料信息	PA
材料信息，隔离片	POM
材料信息，阀杆	锻造铝合金 NBR POM