



减压阀

MS9-LR-G-D6-DI-AG-BAR-AS

产品代号: 564137

FESTO

7 bar 的最大输出压力, 带压力表, 减压阀调节头可锁定, 气流方向:
从左到右.



技术参数

特性	值
尺寸	9
系列	MS
驱动器锁	旋转手柄, 带锁定 带附件, 可锁定
装配位置	任意
设计结构	直接控制的膜片式减压阀
控制器功能	输出压力恒定 带初压补偿 带第二排气通道 具有回流
压力表	带压力表
工作压力	1 ... 20 bar
压力控制范围	0.5 ... 7 bar
最大压力迟滞	0.4 bar
符合防爆要求的环境温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	1,400 g
安装类型	前面板安装 线路安装 带附件 可选
材料信息, 盖子	PA-加强
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	压铸铝
材料信息, 安装支架	压铸铝
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 模块连接器	压铸铝
材料信息, 膜片	NBR
材料信息, 阀杆	锻造铝合金 NBR POM