

L 型快插式螺纹接头 QBLF-1/2-1/2-U

订货号: 564667

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	0,354 in
旋入螺钉上的密封件类型	涂敷
安装位置	可选
设计	L 型
包规格	5
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	0.095 MPa...1 MPa 13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	0.95 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	0 °C...60 °C 32 °F...140 °F
最大紧固扭矩	20,7 ft-lbf
产品重量	2127 oz
安装方式	外六角 5/16
气接口, 气口 1	内螺纹 1/2 NPT
气接口, 气口 2	适用于气管外径 1/2"
释放环颜色	灰色
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	镀镍黄铜 PBT
螺纹密封件材料	PTFE
释放环材料	POM
气管密封件材料	NBR
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢