

堵头 QBC-5/32H-U

订货号: 564784

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
安装位置	可选
设计	堵头
包规格	10
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	0.095 MPa...1 MPa 13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	0.95 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	0 °C...60 °C 32 °F...140 °F
产品重量	28,1 oz
气接口, 气口 1	插入式轴套 Ø 5/32"
材料说明	RoHS 合规