

# 空位堵头

## QBC-5/16H-U

产品代号: 564787

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	标准
装配位置	任意
设计	堵头
包装数量	10
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的气源压力	0.095 ... 1 MPa
整个温度范围内的工作压力	0.95 ... 10 bar
整个温度范围内的气源压力	13.775 ... 145 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
环境温度	0 ... 60 °C
产品重量	0.035 oz
气动连接, 气口 1	插入式轴套直径5/16"
环境温度 (华氏)	32 ... 140 °F
材料备注	符合 RoHS