

快插接头 QB-3/8T-1/4-U

订货号: 564802

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	0,197 in
安装位置	可选
设计	直列式设计
包规格	10
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	0.095 MPa...1 MPa 13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	0.95 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	0 °C...60 °C 32 °F...140 °F
产品重量	224 oz
气接口, 气口 1	用于气管外径 1/4" "
气接口, 气口 2	适用于气管外径 3/8"
释放环颜色	灰色
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PBT
释放环材料	POM
气管密封件材料	NBR
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢