


连接电缆

NEBV-S1W44-K-10-N-LE39

产品代号: 565288

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
电缆属性	用于静态应用
工作电压范围 DC	≤ 24 V
40°C时的可接受电流负载	0.86 A
防护等级	IP65
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 80 °C
环境温度	-40 ... 80 °C
产品重量	1,530 g
电连接	44针 插头插座 Sub-D
电缆结构	40 x 0,14 mm ²
电缆直径	8.9 mm
电缆长度	10 m
安装类型	4-40UNC
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	TPE
电缆护套的材料信息	PVC
卷曲接头的材料信息	青铜 镀金