

喷嘴

LPZ-RB-150-B

产品代号: 565316

FESTO



技术参数

特性	值
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
声压等级	90 dB(A)
环境温度	-10 ... 50 °C
气动连接	阳螺纹 M12x1.25
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	黄铜 镀镍