


L型快插式螺纹接头

CRQSL-1/4-3/8-U

产品代号: 565330

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	0.335 "
装配位置	任意
设计	L形
包装数量	1
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 1.4 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 14 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 203 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-20 ... 150 °C
最大紧固扭矩	11.801 ft-lbf
产品重量	1.376 oz
可使用电线	PFAN
安装类型	外六角21/32
气动连接, 气口 1	外螺纹1/4 NPTF
气动连接, 气口 2	用于3/8" 气管外径
环境温度 (华氏)	-4 ... 302 °F
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 释放环	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 管密封	FPM
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀