

T 型快插插头 CRQST-1/4T-U

订货号: 565351

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 规格 | 标准 |
| 公称通径 | 0,217 in |
| 安装位置 | 可选 |
| 设计 | T 型 |
| 包规格 | 1 |
| 结构特点 | 推挽原理 |
| 工作压力时完整温度范围 | -0.095 MPa...1.4 MPa -13.775 psi...203 psi |
| 工作压力完整温度范围 | -0.95 bar...14 bar |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| 耐腐蚀等级 CRC | 4 - 极高的耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III |
| 适合食品行业使用 | 见补充材料说明 |
| 环境温度 | -20 °C...150 °C -4 °F...302 °F |
| 产品重量 | 794 oz |
| 合适的电缆 | PFAN |
| 气接口, 气口 1 | 用于气管外径 1/4" " |
| 气接口, 气口 2 | 适用于气管外径 1/4" " |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | 高合金不锈钢 |
| 释放环材料 | 高合金不锈钢 |
| 气管密封件材料 | FPM |
| 气管夹紧元件材料 | 高合金不锈钢 |