


总线接口 CECX-F-PB-S-V1

产品代号: 565598

FESTO



技术参数

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
授权	c UL us - Listed (OL)
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
功耗 5 V	1.4 W
环境温度	5 ... 55 °C
储藏温度	-40 ... 70 °C
相对空气湿度	10 - 95 %
防护等级	IP20
安全等级	III
产品重量	140 g
抗振动能力测试	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
抗震能力测试	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (半个正弦)
状态显示	LED (状态) LED 红色 = 总线故障
现场总线接口	PROFIBUS 从控器 DP-V1
现场总线接口, 连接技术	插座 Sub-D 9 针
现场总线接口, 传送率	9.6 kbit/s 最高12 mbit/s
现场总线接口, 电绝缘	是