

气路板模块 CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

订货号: 565705

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 尺寸 (宽x长x高) | (包括互连模块和连接技术) 50 x 107 x 70 mm |
| 安装方式 | 在互连模块 CPX-M-GE...上 |
| 产品重量 | 120 g |
| 环境温度 | -5 °C...50 °C |
| 储存温度 | -20 °C...70 °C |
| 相对空气湿度 | 95 % 无冷凝 |
| 防护等级 | IP65 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 (安装时) |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| CE 认证 (见合格声明) | 符合欧盟防爆指令 (ATEX) |
| CE 标记 (见合格声明) | 根据 UK EX 指令 |
| 防爆 | 防爆区 0 (BR) 区 0 (IEC-EX) 防爆区 20 (BR) 防爆区 20 (IEC-EX) 22[20] 区 (UKEX) 2[0] 区 (UKEX) |
| ATEX 气体类别 | II (1) G |
| ATEX 防尘类别 | II (1) D |
| 欧盟境外防爆认证 | EPL Da (BR) EPL Da (IECEx) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gd[Ga] (GB) |
| 气体防爆阻燃类型 | [Ex ia Ga] IIC |
| 防尘防爆阻燃类型 | [Ex ia Da] IIIC |
| 防爆环境温度 | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| 证书签发机构 | DNV 15.0192 X IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | 加强型聚酰胺 |

| 特性 | 值 |
|------|------------------------------------|
| 电气接口 | 4 针 4x 插座 A 编码 M12x1 圆形插头 |
| 输入数量 | 8 |