


气路板模块

CPX-P-AB-4XM12-4POL

产品代号: 565706

FESTO

M12 接口.



技术参数

特性	值
外形尺寸W x L x H	(包括互联模块和接口技术) 50 mm x 107 mm x 70 mm
安装类型	在互连模块 CPX-M-GE..上
产品重量	120 g
环境温度	-5 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	95 % 非冷凝
防护等级	IP65
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响 (当安装好以后)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA-加强
电连接	4针 4x插座 A编码 M12x1 圆形 插头连接件