

插头 NECU-L3G8-C2

订货号: 565710

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|--|
| 连接频率 | 100 |
| 安装位置 | 可选 |
| 产品重量 | 56 g |
| 电气接口 | 8 针 螺纹端子 直列式插头 |
| 工作电压范围 DC | 0 V...30 V |
| 40°C 时的额定电流 | 12 A |
| 抗电涌性 | 4 kV |
| 接口横截面 | 0.2 mm ² ...2.5 mm ² |
| 环境温度 | -40 °C...85 °C |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 污染等级 | 3 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 外壳材料 | PA |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 电触头材料 | 铜合金 镀锡 |