


铰链气缸

DW-80-150-Y-G

产品代号: 565797

FESTO



技术参数

特性	值
行程	150 mm
活塞直径	80 mm
活塞杆螺纹	M20x1,5
双耳环到耳轴安装件之间的距离	28 mm
缓冲	PPV: 两端带可调的气缓冲
装配位置	任意
设计结构	活塞 活塞杆及双耳环 在前端盖上有摆动式安装件 气缸缸筒
速度调节	两侧都有集成的流量控制阀
位置检测	无
活塞杆末端	外螺纹及双耳环
工作压力	1 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
在终端位置的冲击能量	1.8 J
缓冲长度	30 mm
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力, 缩回	2,721 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	3,016 N
0 mm行程时的移动质量	1,651 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	39 g
0 mm行程时的基本重量	4,185 g
每10 mm 行程所增加的重量	65 g
其它可用接口	参见产品图纸
安装类型	在前端盖上有摆动式安装件 带附件
气动连接	G3/8
材料信息, 杆叉	钢铸件 热处理钢
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 防尘密封	青铜
材料信息, 盖	压铸铝 阳极氧化处理
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 活塞杆	热处理钢 电镀层为硬铬
材料信息, 缸筒	锻造铝合金 阳极氧化处理