


气路条

VABM-L1-10AW-M7-3

产品代号: 566547

FESTO



技术参数

特性	值
宽度尺寸	10.5 mm
阀位的最大数量	16
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
授权	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩, H-导轨安装	1.5 Nm
最大紧固扭矩, 阀安装	0.45 Nm
最大紧固扭矩, 墙面安装	1.5 Nm
产品重量	78 g
先导气口 12/14	M5
先导排气口 82/84	M5
气动连接, 气口 1	M7
气动连接, 气口 2	M5
气动连接, 气口 3	M7
气动连接, 气口 4	M5
气动连接, 气口 5	M7
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金