


# 带电缆插座 NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2

订货号: 566662

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                        |
|---------------------|--------------------------|
| 电缆标识                | 不带标签支架                   |
| 安装位置                | 可选                       |
| 产品重量                | 4 g                      |
| 电气接口 1, 功能          | 现场设备端                    |
| 电气接口 1, 设计          | 直角式                      |
| 电气接口 1, 连接类型        | 插座                       |
| 电气接口 1, 电缆出口        | 直列式                      |
| 电气接口 1, 连接系统        | 接口样式 S                   |
| 电气接口 1, 接口/线芯数      | 2                        |
| 电气接口 1, 使用的接口/线芯    | 2                        |
| 电气接口 1, 安装类型        | 卡入锁定                     |
| 电气接口 2, 功能          | 控制器端                     |
| 电气接口 2, 接口类型        | 2x 单芯                    |
| 电气接口 2, 连接系统        | 开放式                      |
| 电气接口 2, 接口/线芯数      | 2                        |
| 电气接口 2, 已使用的接口/线芯数  | 2                        |
| 工作电压范围 DC           | 0 V...60 V               |
| 40°C 时的额定电流         | 3 A                      |
| 电缆长度                | 0.5 m                    |
| 电缆特征                | 标准                       |
| 电缆直径                | 1.3 mm                   |
| 电缆结构                | 2 x 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 标称导线横截面积            | 0.14 mm <sup>2</sup>     |
| 线端                  | 直截切断                     |
| 防护等级                | IP40                     |
| 防护等级说明              | 在组装好的状态下                 |
| 环境温度                | -5 °C...60 °C            |
| CE 认证 (见合格声明)       | 符合欧盟 RoHS 指令             |
| CE 标记 (见合格声明)       | 符合英国 RoHS 指令             |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L           |
| 材料说明                | RoHS 合规                  |

| 特性     | 值         |
|--------|-----------|
| 外壳材料   | POM       |
| 外壳颜色   | 黑色        |
| 电触头材料  | 铜合金<br>镀锡 |
| 绝缘护套材料 | PVC       |