



带电缆插头插座 NEBV-HSG2-P-5-N-LE2

产品代号: 566669

FESTO



技术参数

特性	值
电缆识别	不带标签支架
装配位置	任意
产品重量	70 g
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	接口样式 S
电气接口 1, 针脚/线的数量	2
电气接口 1, 占用的针脚/导线	2
电气接口 1, 安装方式	卡口锁定
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 接口技术	开放式末端
电气接口 2, 针脚/线的数量	2
电气接口 2, 占用的针脚/导线	2
工作电压范围 DC	0 ... 60 V
40°C时的可接受电流负载	3 A
电缆长度	5 m
电缆属性	用于静态应用
电缆直径	3.4 mm
电缆结构	2x0,14
导体的额定截面	0.14 mm ²
导线末端	保护套已经去除 钝切割
防护等级	IP40
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-5 ... 60 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
电缆外套颜色	灰色
材料信息, 壳体	POM
壳体颜色	黑色
材料信息, 电气触片	铜合金 经过电镀
材料信息, 绝缘层	PVC