

# 电气连接板 VAVE-L1-1H2-LR

订货号: 566716

FESTO



## 数据表

特性	值
反极性保护	用于工作电压
附加功能	火花抑制 保持电流降低
信号状态显示器	LED
标称工作电压 DC	24 V
抗电涌性	0.8 kV
污染等级	3
认证	RCM 商标
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP40
环境温度	-5 °C...60 °C
安装位置	可选
产品重量	1.5 g
电气接口	2 针 ??
保护导线接口	不可用
安装方式	夹子
外壳颜色	黑色
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PA