


电气连接板 VAVE-L1-1VS3-LP

订货号: 566719

FESTO



数据表

特性	值
反极性保护	双极性的
附加功能	火花抑制
信号状态显示器	LED
标称工作电压 DC	12 V 24 V
抗电涌性	0.8 kV
污染等级	3
扩展的环境温度范围	-5 ... 60° C
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP40
环境温度	-5 °C...50 °C
安装位置	可选
产品重量	1.6 g
电气接口	2 针 ??
保护导线接口	不可用
安装方式	夹子
外壳颜色	黑色
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PA