


电气连接板

VAVE-L1-1S2-LR

产品代号: 566720

FESTO



技术参数

特性	值
极性容错保护	用于工作电压
附加功能	电火花抑制电路 保持时降流功能
信号状态显示	LED
额定工作电压 DC	24 V
电泳强度	0.8 kV
污染等级	3
授权	RCM Mark
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP40
环境温度	-5 ... 60 °C
装配位置	任意
产品重量	1.5 g
电连接	2针 插头插座
防护性接地	还不可获得
安装类型	夹子
壳体颜色	黑色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA