

电气连接板 VAVE-L1-1VL4-LP

订货号: 566725

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|----------------------|
| 反极性保护 | 双极性的 |
| 附加功能 | 火花抑制 |
| 信号状态显示器 | LED |
| 标称工作电压 DC | 12 V 24 V |
| 抗电涌性 | 0.8 kV |
| 污染等级 | 3 |
| 扩展的环境温度范围 | -5 ... 60° C |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防护等级 | IP40 |
| 环境温度 | -5 °C...50 °C |
| 安装位置 | 可选 |
| 产品重量 | 33.5 g |
| 接口横截面 | 0.14 mm ² |
| 电气接口 | 绞线 |
| 电缆长度 | 5 m |
| 线端 | 芯线套管 |
| 保护导线接口 | 不可用 |
| 安装方式 | 夹子 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | PA |