


AS-I模块 CESA-GW-AS-PB

产品代号: 567032
将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，
供货至2021。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
外形尺寸W x L x H	75 mm x 120 mm x 83 mm
控制元件	4 键
状态显示	LCD 显示屏 黄色LED 规划模式 绿色LED AS-i 正常运作 绿色LED AS-i 电压OK 绿色LED PROFIBUS 主控器 绿色LED 从控制器编程 绿色LED 电压ON 红色 LED 配置错误
工作电压	AS-i 电压 30 V DC
电流消耗	200 mA，由AS-i接口回路提供
授权	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
储藏温度	-25 ... 85 °C
防护等级	IP20
环境温度	0 ... 55 °C
抗震能力测试	符合 EN 61131-2
抗振能力测试	符合 EN 61131-2
产品重量	460 g
现场总线接口, 传送率	9.6 kbit/s 最高12 mbit/s
现场总线接口, 连接技术	插座 Sub-D 9 针
现场总线接口	PROFIBUS符合 DIN 19245 第 3 部分
编程/诊断接口	串行接口RS 232
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
材料信息, 壳体	高合金钢, 耐腐蚀