


# 塑料气管 PEN-U

产品代号: 567448

FESTO

请注意最小订货数量。



典型应用

## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
外径, 英寸	5/8
气管特性	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
气管测试条件	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
和温度相关的工作压力	-14.4 ... 58 Psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水, 按照生产商的声明, 参见 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-22 ... 140 °F
气动连接	用于快插接头, 外径 5/8"
颜色	蓝色 棕色 黄色 绿色 中性 减小系数 黑色 银 白色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气管	PE