


直线驱动器

DGC-18- -HD-

产品代号: 567547

FESTO

其它行程按需要提供。参见样本页(PDF)上的特征负载值



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
行程	1 ... 3,000 mm
活塞直径	18 mm
缓冲	液压缓冲器, 硬性特征曲线 液压缓冲器, 软性特征曲线
装配位置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
位置检测	用于接近式传感器
派生型	第二滑块, 位于左侧时作为标准 第二滑块, 位于右侧时作为标准
工作压力 MPa	0.25 ... 0.8 MPa
工作压力	2.5 ... 8 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
环境温度	-10 ... 60 °C
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力, 缩回	153 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	153 N
移动质量	1.057 kg
0 mm行程时的移动质量	3.987 kg
每10 mm 行程所增加的重量	0.071 kg
安装类型	带附件
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	锻造铝合金
材料信息, 密封	NBR TPE-U(PU)