

## 塑料气管

### PUN-H-5/32-SI-150-CB

产品代号: 567938

FESTO

可用于食品加工行业 (耐水解).  
该产品只可从Festo USA订购



## 技术参数

| 特性           | 值                            |
|--------------|------------------------------|
| 外径, 英寸       | 5/32                         |
| 与流量相关的弯曲半径   | 0.052 Fuß                    |
| 最小弯曲半径       | 0.02 Fuß                     |
| 和温度相关的工作压力   | -14.4 ... 145 Psi            |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气                |
| 食品安全         | 按照制造商的声明                     |
| 环境温度         | -31 ... 145 °F               |
| 产品质量视长度而定    | 0.09 oz/ft                   |
| 颜色           | 银                            |
| 肖氏硬度         | D 52 +/-3                    |
| 材料备注         | 符合 RoHS<br>不含有黄铜和PTFE        |
| 气管的材料信息      | TPE-U(PU)                    |