

塑料气管

PUN-H-5/32-RT-150-CB

产品代号: 567986

FESTO

可用于食品加工行业 (耐水解).
该产品只可从Festo USA订购



技术参数

特性	值
外径, 英寸	5/32
与流量相关的弯曲半径	0.052 Fuß
最小弯曲半径	0.02 Fuß
和温度相关的工作压力	-14.4 ... 145 Psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7::-:]
食品安全	按照制造商的声明
环境温度	-31 ... 145 °F
产品质量视长度而定	0.09 oz/ft
颜色	减小系数
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料备注	符合 RoHS 不含有黄铜和PTFE
气管的材料信息	TPE-U(PU)