


塑料气管

PUN-H-3/16-BR-150-CB

产品代号: 567995

FESTO

可用于食品加工行业 (耐水解).



技术参数

特性	值
外径, 英寸	3/16
与流量相关的弯曲半径	0.069 ft
最小弯曲半径	0.025 ft
气管特性	适合于能源链, 针对高频应用
气管测试条件	适合于能源链: > 500万次循环, 符合 FN 942021
和温度相关的工作压力	-14.4 ... 145 Psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水, 按照生产商的声明, 参见 www.festo.com
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-31 ... 145 °F
产品质量视长度而定	0.13 oz/ft
气动连接	用于快插接头, 外径3/16"
颜色	棕色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
材料信息, 气管	TPE-U(PU)