


塑料气管

PUN-H-1/4-SW-500-HA

产品代号: 568018

FESTO

可用于食品加工行业 (耐水解).



技术参数

特性	值
外径, 英寸	1/4
与流量相关的弯曲半径	0.085 ft
最小弯曲半径	0.032 ft
使用指南	TPE-U Ether basiert
气管特性	Suitable for energy chains
和温度相关的工作压力	-14.4 ... 145 Psi
有关操作压力的注意事项	水: 与温度有关的工作压力, 见图表, 在 0 - 60 °C 时最大 0.3 MPa
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰)
材料的防火测试	UL94 HB
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1a
干净等级	该产品是一个静态对象, 在按规定使用时, 不能主动产生颗粒物。 在净室环境中使用前, 清洁产品并且确保正确安装。
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-31 ... 145 °F
产品质量视长度而定	0.23 oz/ft
气动连接	用于快插接头外径 1/4"
颜色	黑色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气管	TPE-U(PU)